



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Cuve Easy Mobil 200 Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)	200	80	60	59	20	10945
Cuve Easy Mobil 430 Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)	430	116	76	73	40	10946

1	Réservoir en PE
2	Passage de fourches pour chariot élévateur
3	2 passages de sangle pour l'arrimage
4	4 plots pour empilage à vide
5	Couvercle de remplissage Ø 90 mm
6	Soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
7	Kit pour le raccordement groupe électrogène avec 2 flexibles 3/8" (A/R) munis de raccords rapides en laiton
8	Prises pour la manutention à vide
9	Capot en option

Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	4 mm en moyenne
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul
Densité liquide maxi admissible	1 kg/dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Paroi anti-roulis	Oui
RACCORD	
Matériaux employés	Raccord rapide en laiton
Raccord entrée sortie	Raccords rapides M 3/8"
Flexible de refoulement	Paire de flexibles 3/8" armés, longueur 50 cm, avec raccord rapide
Flexible d'aspiration	Flexible 3/8"
Crépine	Oui
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui (levable par chariot élévateur)
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Stockage sur rétention